

TAPPEHANE

G510





Elegant moderne berøringsfri tappehane med 1 tappefunktioner indbygget i bordpladen. Passer til de fleste af vores vandkølere.




G510 Touchfree er en elegant slank tappehane med 1 berøringsfrie tappefunktioner. Hanen kan bruges til tempereret-, koldt-, eller mineralvand. Tappehanen kan benyttes både med drybpakke, med eller uden afløb, eller i sammenhæng med en traditionel vask.

Kræver tilslutning til 230V

PRODUKTVARIANTER

Varenr.	Produktnavn					Antal tappefunktioner
46-01936-2	G510 1-vejs Berøringsfri Krom	●	●	●		1
46-01936-3	G510 1-vejs Berøringsfri Sort	●	●	●		1
46-01936-4	G510 1-vejs Berøringsfri Naturlig Messing	●	●	●		1
46-01936-5	G510 1-vejs Berøringsfri Mat Messing	●	●	●		1
46-01936-6	G510 1-vejs Berøringsfri Mat Kobber	●	●	●		1

PRODUKT SPECIFIKATIONER



PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Berøringsfri tappehane
Mål tappehane B x D x H (mm)	50 x 221 x 406
Mål sensor B x D (mm)	$\varnothing 50$
Mål styringsboks B x D x H (mm)	180 x 110 x 110
Materialer	Chrome, Naturlig/Mat Messing, Kobber, Sort
Strøm tilslutning	220-240V AC
Driftspænding	24V DC
Vand tilslutning	JG Fitting $\varnothing 6$ mm


INSTALLATION AF HANE OG SENSORER

Bor huller i bordpladen med størrelserne:

Tappehane	Ø18 mm
Berøringsfri sensore	Ø35 mm

Kontroller at der er plads under de borede huller til at Aqualex delene kan samles uden besvær.


Minimumskrav til frirum i skabet under tappehanen nævnes på siden med installation af teknikboksen.



INSTALLATION TEKNIKBOKS OG SENSORER

Forbind sensorens han kobling med den tilhørende hun kobling

Tilslut herefter stikket fra strømforsyningen i stikket på teknikboksen.



Vandtilslutning til teknikboksen

Monter slangerne fra vandkøleren i de tilsvarende JG fitting på teknikboksen.

Teknikboksens placering

Teknikboksen skal monteres forsvarligt på en flad væg eller skabside med vandtilslutningen placeret ned og de elektriske forbindelse op.

De 4 plastiksruer på teknikboksen kan løsnes for adgang til vedligehold foretaget af en autoriseret tekniker.

Montering af teknikboksen skal ske med skruer velegnet til materialet de monteres i. Skruenhuller findes ved at løsne de 4 plastiksruer.

